

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Pasūtījuma numurs 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

### PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	440 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	175 mm
Kopējais platums	128 mm
Kopējais svars	10,68 kg

### RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	125 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm

### KRONŠTEINIS

Ofsets	33 mm
Pagrieziena rādiuss	100 mm
Grozāms savienojums	200 mm
Kupola diametrs	130 mm

### UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Pasūtījuma numurs 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

