



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	✓
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	69 mm
总重量	0.104 kg

### 轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

### 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽

### 固定件

固定件类型	方形板
上板长	55 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度 (最小)	38.5 mm
上板孔长度 (最大)	44 mm
上板孔宽度 (最小)	38.5 mm
上板孔宽度 (最大)	44 mm
上板孔直径	6.3 mm

技术图纸

