INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	35 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	0,05 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	12 mm
Raggio di piroettamento	37 mm
Ingombro di piroettamento	74 mm
Diametro cuffia superiore	15,2 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Grigio antracite (RAL7016)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	40 mm
Larghezza battistrada	12 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	12 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

Numero d'ordine 00770013

Disegni del prodotto





