PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA

## 3470UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582304411



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 160 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 320 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,81 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 90 mm |
| Uitzwenking | 180 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Rollager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Breedte wielkern | 34 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 105 mm |
| Breedte plaat | 80 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


## 3470UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582304411

Bestelnummer 00065137


**Producttekeningen**


3470U00100P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80






© Copyright 2026 TENTE International GmbH