**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# AGILA

## 2477PJP150P50

EAN 4031582050691

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 185 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 1,02 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 36 mm |
| Радиус поворота | 131 mm |
| Поворотное соединение | 262 mm |
| Диаметр купола | 60 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 77 mm |
| Ширина пластины | 67 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477PJP150P50


EAN 4031582050691

Номер заказа 00006886

**Чертежи изделия**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH