

## ZETA

4688ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337570

Номер заказа 00837840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Zeta                                      |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 800 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 640 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 290 mm                                    |
| Общая ширина                       | 117 mm                                    |
| Общий вес                          | 3,543 kg                                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                                  |
|                         | мягкий                                    |
|                         | выпуклый                                  |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник          |
| Ось                     | Винт с гайкой                             |
| Цвет Колесо             | Серый цвет дорожного движения A (RAL7042) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                         |
| Диаметр                 | 250 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                     |
| Ширина тела             | 50 mm                                     |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                            |

## КРОНШТЕЙН

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Материал   | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный           |
| Цвет       | Пассивированный голубым      |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 117 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA

4688ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337570

Номер заказа 00837840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

