

## LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Pasūtījuma numurs 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Elektrovadītspējīga	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	59 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,128 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

# LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Pasūtījuma numurs 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

