

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Pasūtījuma numurs 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Elektrovadītspējīga	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	59 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,128 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Pasūtījuma numurs 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

