

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,57 kg

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Numéro de commande 10000776
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

