

# MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Mono                  |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 30 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 60 kg                 |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 72 mm                 |
| Pes total                  | 0,54 kg               |

## RODA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                 |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic      |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància            |
| Diametralització                    | 50 mm                       |
| Banda de rodadura ample             | 18 mm                       |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                  |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Polipropilè         |
| Forquilla Forma      | Tancat              |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling   |
| Color                | Llum gris (RAL7035) |
| Desplaçament         | 25 mm               |
| Scio de giro         | 52,2 mm             |
| Sterferencia de giro | 104,4 mm            |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm                  |

# MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

