

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Номер на поръчката 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	5,894 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
	мек
Материал на резбата	Плътна гума черен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Номер на поръчката 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

