PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP085x90-Ø47x14

EAN 4031582329001



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Udefineret
Hjulbanemateriale	Polypropulen, blød
Diameter	85 mm
Hjulbane bredde	90 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Kugleleje diameter	47 mm
Bredde af Kugleleje	14 mm

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,16 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP085x90-Ø47x14

EAN 4031582329001

Bestillingsnummer 00828766

Produkttegninger





