INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	31 mm
Kopējais platums	52 mm
Kopējais svars	50 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	12 mm
Pagrieziena rādiuss	45 mm
Grozāms savienojums	90 mm
Kupola diametrs	15,2 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	35 mm
Protektora platums	11 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA


5925UOI035L51-9 LOW


EAN 4031582356762

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH