

AGILA

2471UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582301489

Numéro de commande 00030257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 1,065 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de billes |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 43,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

RACCORD

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 45 mm |
| Position du filetage de l'Œil | 19 mm |
| Quantité de trous de montage Œil | 2 |

AGILA

2471UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582301489

Numéro de commande 00030257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

