INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ZETA

4681TOP125P63 XL

EAN 4031582400540



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●●
Zgomot de mișcare	●○○○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	560 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-0,5 °C
Înălțime totală	164 mm
Greutate totală	2,83 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, foarte grea
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Interferență pivotantă	230 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681TOP125P63 XL


EAN 4031582400540


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului









© Copyright 2026 TENTE International GmbH