



La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                           |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                          |
| Conductivo eléctrico          | No                              |
| Inoxidable                    | No                              |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                           |
| Altura total                  | 185 mm                          |
| Ancho total                   | 60 mm                           |
| Peso total                    | 1.5 kg                          |

#### SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 36 mm                   |
| Radio de giro            | 131 mm                  |
| Interferencia de giro    | 262 mm                  |
| Diámetro del domo        | 60 mm                   |

#### ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero             |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas    |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro                          | Pasivado azul              |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas    |
| Diámetro                           | 150 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                      |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                 |

#### AJUSTE

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo                                                    |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm                                                                    |
| Sugerencia                     | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

# AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349

Número de pedido 00006709  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

