

ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	3,316 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Uitzwenking	310 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

