



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту                     | Linea  |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                     |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 130 kg   |
| Електропровідність                 | ✓  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 260 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C   |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C  |
| Загальна висота                    | 148 mm   |
| Загальна ширина                    | 82 mm  |

### КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник     |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем             |
| Діаметр                 | 125 mm                              |
| Протектор               | 20 mm                               |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                     |

### КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                        |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                           |
| Радіус повороту     | 129 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 258 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 95 mm               |
| Ширина тарілки                            | 70 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 50 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# LINEA

5941XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF Дизайн  
Award