

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Mono
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	70 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	140 kg
총높이	104 mm
전체 체중	0 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	연회색(RAL7035)
오프셋	34 mm
회전 간섭	148 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	24 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

