

GALEA

5077YGH125P30-12

EAN 4031582353815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	162 mm
Ukupna težina	0,56 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljusa	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
Otpor okretanju	205 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	12 mm

GALEA

5077YGH125P30-12

EAN 4031582353815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

