



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Novatech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 1400 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Greutate totală                   | 1,09 kg                           |

#### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Oțel, fier                  |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 80 mm                       |
| Benză de rulare                         | 70 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 20 mm                       |
| Lungime butuc                           | 70 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 70 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |
| Tip rulment                             | 6204                        |

