

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numărul de comandă 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	630 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	215 mm
Lățime totală	141 mm
Greutate totală	15,19 kg

## ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	150 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm

## FURCA

Offset	35 mm
Raza de pivotare	115 mm
Interferență pivotantă	230 mm
Diametru cupolă	128 mm

## RACORD

Lungime placă	145 mm
Lățimea plăcii	145 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numărul de comandă 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

