

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Objednávací číslo 00800999

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	6000 kg
Nosnost 6 km/h	4000 kg
Statický Nosnost	9000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	415 mm
Celková šířka	272 mm
Celková hmotnost	66,914 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	80 mm
Radius otočení	248 mm
Otočné rušení	496 mm
Průměr otočné kamery	250 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Objednáací číslo 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

