


OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Objednávací číslo 00800999

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	6000 kg
Nosnost 6 km/h	4000 kg
Statická Nosnost	9000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	415 mm
Stavební výška	272 mm
Celková hmotnost	66,914 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Vyosení	80 mm
Poloměr otáčení	248 mm
Průměr otáčení	496 mm
	✓
Poloměr otáčení	250 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	270 mm
Šířka plotny	250 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	210 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	230 mm
Průměr otvoru plotny	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Objednáací číslo 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

