



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	130 kg
静态载重	260 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	170 mm
总宽度	89 mm
总重量	1.25 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	22 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	52 mm
旋转半径	156 mm
转向干涉	312 mm
圆顶直径	56 mm

固定件


固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

LINEA

5941UAP150P30-13 KICK PEDAL RAL7001

EAN 4031582411553

技术图纸



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖