

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,897 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Rollager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	41 mm
Uitzwenking	242 mm
Roestvrij	✓

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

