

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila care
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	188 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	1,11 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	45 mm
Poloměr otáčení	60 mm
Průměr otáčení	240 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	51 mm
Poloha závitu šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	4

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358209

Objednáací číslo 00063721
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

