**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 101 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 112 mm |
| Поворотне з’єднання | 224 mm |
| Діаметр ковпачка | 41 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 20 mm |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з’єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652

**Product Drawings**