

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Objednávací číslo 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 250 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 123 mm

Stavební výška 118 mm

Celková hmotnost 5,289 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 75 mm

Šířka Běhoun 30 mm

Šířka středu kola 30 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 30 mm

Poloměr otáčení 72 mm

Průměr otáčení 144 mm

Poloměr otáčení 104 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 112 mm

Šířka plotny 112 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Průměr otvoru plotny 9 mm