


# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea low height                                    |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                          |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 90 kg                                               |
| Електропровідність                 | Ні                                                  |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 180 kg                                              |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                               |
| Загальна висота                    | 78 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 58 mm                                               |
| Загальна вага                      | 0,24 kg                                             |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Офсет (Зсув)        | 23 mm                           |
| Радіус повороту     | 78 mm                           |
| Поворотне з'єднання | 156 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 30 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Протектор         | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 75 mm                           |
| Протектор               | 15 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                            |
| Довжина хаба            | 0 mm                            |
| Ширина тіла             | 15 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubНарода  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
Дизайн  
Award

# LINEA LOW HEIGHT


5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042

Номер замовлення 00770591  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



product  
design  
award

IF  
Дизайн  
Award