



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●○

### 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈钢	否
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	68 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.13 kg

### 支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	27 mm

### 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

### 固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

产品信息

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335699

订单号 00078108  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

