

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Indéfini
	souple
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,387 kg

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

