

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio/antitraccia
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ○ ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	540 kg
Portata a 6 km/h	450 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	900 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	1,12 kg

ELASTECH


SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Numero d'ordine 00830558
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

SFP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322700

Numero d'ordine 004-0558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.