INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ELASTECH

## SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●○○○ |
| Rumore | ●●●●● |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Elastech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 540 kg |
| Portata a 6 km/h | 450 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 900 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Peso complessivo | 1,12 kg |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio, pesante |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Grigio/antitraccia |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Numero d'ordine 00830558

**Disegni del prodotto**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Numero d'ordine 008-0558




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH