

AGILA

2470PJO100R05-32

EAN 4031582300765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	138 mm
Общий вес	0,87 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	88 mm
Поворотное соединение	176 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	45 mm

AGILA

2470PJO100R05-32

EAN 4031582300765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

