

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral twin                         |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Elektromosan vezető               | Nem                                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                                   |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                 |
| Összsúly                          | 1,42 kg                               |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                                 |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes      |
| Villa alakja    | Ikerkerek villa         |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 45 mm                   |
| Körbeforgás     | 248 mm                  |
| Kupola átmérője | 70 mm                   |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 150 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                   |
| Test szélessége              | 15 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
| Csavar átmérője             | 32 mm                                      |
| Csavar hossza               | 51 mm                                      |
| Csavarmenet pozíciója       | 7 mm                                       |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                          |

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639

Rendelési szám 0003272000

## Product Drawings



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

