PRODUKTINFORMATION

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Stylea |
| Type | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
| Standard | EN12528 - Møbelhjul |
| Belastning ved 3 km/t | 50 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 100 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 68 mm |
| Samlet bredde | 46 mm |
| Samlet vægt | 0,1 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Udfaldsradius | 67 mm |
| Udfaldsdiameter | 134 mm |
| Dome-diameter | 23 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Aksel | Nittet |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 65 mm |
| Hjulbane bredde | 13,9 mm |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
| Bolt Huldiameter | 10 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074

**Produkttegninger**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH