

STORA

2340PHP125P30-13

EAN 4031582357646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	157 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, antistatisch
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Draaicirkel	201 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

STORA

2340PHP125P30-13

EAN 4031582357646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

