

LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10

EAN 4031582403954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea light
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	68 mm
Lățime totală	46 mm
Greutate totală	0,099 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	13,9 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	67 mm
Interferență pivotantă	134 mm
Diametru cupolă	23 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design iF

LINEA LIGHT


5925PJI065L51-10

EAN 4031582403954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



Premiul pentru
Design iF