

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774

Número de encomenda 00001526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	128 mm
Peso geral	0,583 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	34 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	103 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	60 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774

Número de encomenda 00001526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

