

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,3 kg

## KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teple
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	45,5 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdość Běhoun (D)	90 Shore D

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Objednáací číslo 00035370  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

