

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164  
Номер заказа 00030908



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Integral                                             |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
| Стандартный                        | EN12531 - Больничные подставки для кроватей          |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 150 kg                                               |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 150 kg                                               |
| Электропроводящий                  | ✓                                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 450 kg                                               |
| Диапазон температур (минимальный)  | -25 °C                                               |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                                |
| Общая высота                       | 158 mm                                               |
| Общая ширина                       | 62 mm                                                |
| Общий вес                          | 0,991 kg                                             |
| Сертификация                       | Протестировано и контролируется TÜV Süd              |

## КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                   |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный    |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный |
| Цвет Протектор          | Сланцево-серый (аналог RAL7015)               |
| Цвет Колесо             | Сланцево-серый (RAL7015)                      |
| Защита от проводов      | Встроенный резьбовой кожух                    |
| Диаметр                 | 125 mm                                        |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                         |
| Ширина тела             | 32 mm                                         |
| Твердость Протектор (A) | 91 Береговая A                                |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                                |



Награда за  
Дизайн IF



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164  
Номер заказа 00030908

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний           |
| Форма Вилы            | Закрыто                          |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серый белый (RAL9002)            |
| Офсет (Смещение)      | 35 mm                            |
| Радиус поворота       | 97,5 mm                          |
| Поворотное соединение | 195 mm                           |
| Диаметр купола        | 62 mm                            |

## ФИТИНГ

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга                         | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней                                     |
| Диаметр Болт                        | 28 mm                                                                                       |
| Длина Болт                          | 96 mm                                                                                       |
| Положение резьбы Болт               | 19 mm                                                                                       |
| Количество монтажных отверстий Болт | 2                                                                                           |
| Подсказка                           | Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Моется в соответствии с АК-BWA

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W


EAN 4031582341164

Номер заказа 00030908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда за  
Дизайн iF



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award