

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-small

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	132 mm
Загальна ширина	85 mm
Загальна вага	0,41 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	108 mm
Протектор	36 mm
Ширина тіла	36 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластины	103 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-small

EAN 4031582306613

Номер замовлення 00000936
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

