

# DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396  
Broj porudžbine 00833578

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Delta
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	600 kg
Nosivost na 6 km/h	480 kg
Statički Nosivost	1200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	210 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	2,081 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	115 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396  
Broj porudžbine 00833578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

