

# DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 43 mm                         |
| Diameter Asgat                | 20 mm                         |
| Naaf lengte                   | 58 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Duratech                      |
| Behuizingstype               | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 300 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 600 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,244 kg                      |

# DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

