



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Anika
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	57 mm
Общая ширина	37 mm
Общий вес	0,065 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	55 mm
Ширина Протектор	11 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	47 mm
Поворотное соединение	94 mm
Диаметр купола	18 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	8 mm

ANIKA



5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Премия
Interzum
Award