



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	5.846 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	法兰轮
直径	230 mm
胎面宽度	82 mm
轴孔直径	45 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
圆孔直径	70 mm
固定件孔直径	14 mm
适用于	jungheinrich_mic

固定件

螺栓安装孔数量	5
---------	---

技术图纸

