

## КАРРА

9682SEP200P63 CL67

EAN 4031582364637

Номер на поръчката 00838228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Карра                                                      |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела                              |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 600 kg                                                     |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 500 kg                                                     |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                                                    |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                                     |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                                                      |
| Обща височина                      | 245 mm                                                     |
| Обща ширина                        | 116 mm                                                     |
| Общо тегло                         | 6,777 kg                                                   |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Листова стомана, тежка               |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Цвят на Колело        | Черен реактив (подобен RAL9005)      |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 200 mm                               |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                |
| Ширина на тялото      | 50 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A                         |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо, тежко                    |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 59 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 160 mm                                            |
| Интерференция при завъртане | 320 mm                                            |
| Диаметър на купол           | 111 mm                                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

**KAPPA**

9682SEP200P63 CL67

EAN 4031582364637

Номер на поръчката 00838228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

