

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	153 mm
Totale breedte	74 mm
Totaal gewicht	0,72 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Draaicirkel	205 mm
Diameter koepel	65 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyurethaan Gespoten
Materiaal loopvlak	Dubbel geflensd met Loopringen
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	59 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Bestelnummer 00034015
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

