

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Objednávací číslo 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○ ○ ○ ○ ○

Hlučnost ○ ○ ○ ○ ○

Opotřebení ○ ○ ○ ○ ○

Odolné vůči korozi ○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 630 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 200 mm

Stavební výška 160 mm

Celková hmotnost 17,54 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 150 mm

Šířka Běhoun 40 mm

Šířka středu kola 40 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 37 mm

Poloměr otáčení 122 mm

Průměr otáčení 244 mm

Poloměr otáčení 145 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 145 mm

Šířka plotny 145 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Průměr otvoru plotny 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Objednací číslo 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

